



Transformer



1M0000000


No. Catalogue
9T83K9899

Type QL

500.0 KVA 60 HZ 3 PH 5.7 % IMP

40 C AMB. Élev. Temp 150 Class d'isol. 220 C IS-19C

PRIMARY (H) 600 VOLTS (LINE-LINE)
SECONDARY (X) 208 VOLTS (LINE-LINE)
120 VOLTS (LINE-NEUTRAL)



JUMPER CONNECTION	
TAP	VOLTS
1-2	630
2-3	610
3-4	600
4-5	580
5-6	570
6-7	550
7-8	540


POIDS NET
4050 LB
1837.1 Kg

55833

NOG
090115

INSPECTION &
ESSAIS
FINAUX
N536!

COIL TAP ARRANGEMENT



BOÎTIER TYPE 2(IP30) À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS. BOÎTIER TYPE 3R (IP32). À L'ÉPREUVE 9T18Y4322G68

DES INTEMPÉRIES LORSQUE FOURNI AVEC ÉCRAN

VOIR INSTRUCTION 475A667AAP001 AVANT LA MANIPULATION, L'INSTALLATION OU L'OPÉRATION Outline: 303B919CAP179

COPPER CONDUCTOR PRIMARY: 10 KV BIL SECONDARY: 10 KV BIL

LAISSER UNE ESPACE DE 6 POUCES POUR ASSURER UNE VENTILATION ADÉQUATE.

VÉRIFIER LES CONSIGNES DU CODE ÉLECTRIQUE CANADIEN OU AUTRES CODES.


Assembled in Mexico

H3 - H2 - H1 - -
- X3 - X2 - X1

Note:



2M0000000



3M0000000

H3 - H2 - H1 -
- X3 - X2 - X1
H3 - H2 - H1 -
- X3 - X2 - X1

H0