

Meter Mod III

INSTALLATION AND USE OF THIS EQUIPMENT SHOULD BE IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE LOCAL AND NATIONAL CODES AND REGULATIONS.

EL USO E INSTALACION DE ESTE EQUIPO DEBERA SER CONFORME ATODOS LOS CODIGOS Y REGLAMENTOS LOCALES Y NACIONALES APLICABLES.

TORQUE WIRE PRESSURE SCREW(S) AS FOLLOWS:

APRIETE LOS TORNILLOS DE SUJECION DE CABLE A LOS VALORES DE TORQUE SIGUIENTES:

WIRE SIZE CABLE CALIBRE 60° / 75° AL-CU	○ LB.-IN. (N-M)	● LB.-IN. (N-M)	◻ LB.-IN. (N-M)
#14-10	35 (3.96)	—	—
#8	40 (4.52)	—	—
#6-4	45 (5.08)	45 (5.08)	—
#3-2/0	50 (5.65)	50 (5.65)	—
#6-300	—	—	250 (28.25)

TORQUE CIRCUIT BREAKER LUGS TO VALUES SPECIFIED ON THE CIRCUIT BREAKER.

APRIETE LAS TERMINALES DEL INTERRUPTOR A LOS VALORES DE TORQUE ESPECIFICADOS EN EL INTERRUPTOR.

BREAKER TERMINALS SUITABLE FOR AL-CU WIRE WHEN SO MARKED. REFER TO MARKINGS ON BREAKERS.

LAS TERMINALES DE LOS INTERRUPTORES (BREAKERS) SON APTAS PARA CABLE AL-CU CUANDO EL ESTAMPADO DE LOS INTERRUPTORES ASI LO INDIQUE. CONSULTE EL ESTAMPADO DE LOS INTERRUPTORES.

SUITABLE FOR USE AS SERVICE EQUIPMENT WHEN NOT MORE THEN SIX MAIN DISCONNECTING MEANS ARE PROVIDED.

APTO PARA USARSE COMO EQUIPO DE SERVICIO CUANDO SEAN PROVIEDOS NO MAS DE SEIS DISPOSITIVOS DESCONNECT ADORES PRINCIPALS.

CATALOG NO. MOD. 4

TMP8520RBUS RING TYPE SOCKET
BASE TIPO ARO

TMPR8520RBUS RINGLESS SOCKET
BASE SIN ARO

TMPR8520RHBBUS RINGLESS SOCKET
(W/ HORN BYPASS)
BASE SIN ARO
(C/ BYPASS DE CUERNO)

HORIZONTAL BUS RATING - 800 AMPS
CAPACIDAD DE BARRA HORIZONTAL - 800 AMPS

METER SOCKET RATING - 200 AMPS MAX
CAPACIDAD DE LA BASE PARA MEDEDOR
-200 AMPS MAX.
170 AMPS CONTINUOUS / CONTINUOS

BRANCH CIRCUIT BREAKERS
- 200 AMPS MAX
INTERRUPTORES DE CIRCUITO DERIVADOS -
200 AMPS MAX.

120/240 VAC / VCA
1 PHASE/FASE-3W/HILOS

208Y/120 VAC / VCA
3 PHASE/FASE-4W/HILOS

TYPE 3R ENCLOSURE- OUTDOOR
GABINETE TIPO 3R- A PRUEBA DE LLUVIA


USE GENERAL ELECTRIC TYPE TQD, THQD, TMQV,
OR TMQAD CIRCUIT BREAKERS.

UTILICE INTERRUPTORES DE CIRCUITO TIPO TQD, THQD,
TMQV, ó TMQAD.

IF 5TH JAW IS REQUIRED, ORDER CAT. NO. TM5JA.
SI UNA QUINTA MORDAZA ES REQUERIDA, ORDENE EL CAT
NO. TM5JA.

IF HORN BYPASS IS REQUIRED, ORDER CAT. NO.
TMBPH20A.
SI UN QUINTA MODAZA ES REQUERIDO, ORDENE EL CAT.
NO. TMBPH20A.

IF MANUAL BYPASS IS REQUIRED, ORDER CAT.
NO. TMBPM20A.
SI UN BYPASS MANUAL ES REQUERIDO, ORDENE CAT. NO.
TMBPM20A.



○ # 14-3 AWG (EQUIPMENT GROUND)

● # 1/0-300 MCM (NEUTRAL)

GENERAL ELECTRIC



ELECTRIC

REV.2
PUB 51386

MADE IN U.S.A.

E8741