



Transformer

by ABB




1M00048RB

Catalog Number Type QL


9T33A2674

75.0 KVA 60 HZ 1 PH 6 % IMP
40 C AMB. 150 C RISE 220 C SYSTEM IS-12

PRIMARY LINES ON H1-H4		SECONDARY LINES ON X1-X4	
VOLTS	CONNECT	VOLTS	CONNECT
216	H1-H3,H2-H4	432	7-8
230	7-8	442	6-7
240	5-6	460	5-6
240	3-4	470	4-5
250	1-2	480	3-4
		490	2-3
		500	1-2
		SECONDARY LINES ON X1-X2-X4	
		VOLTS	CONNECT
		120/240	X2-X3



COIL TAP ARRANGEMENT



NET WGT NP1
510 LB 1203202
231.3 Kg INSPECTION
85629 &
YX174 FINAL TEST
N934!



ENCLOSURE TYPE 2 (IP20). RAINPROOF TYPE 3R ENCLOSURE (IP22) WHEN PROVIDED SHIELD 9T18Y1071G06

BEFORE HANDLING, INSTALLING AND OPERATING, SEE INSTRUCTION 475A667AAP001
ALUMINUM CONDUCTOR PRIMARY: 10 KV BIL SECONDARY: 10 KV BIL

IN ACCORDANCE WITH NEC SECTION 450-9. ALLOW AT LEAST SIX INCHES CLEARANCE FOR VENTILATION. CHECK ADDITIONAL NEC AND LOCAL CODES.

ASSEMBLED IN MEXICO

X3 - X1 - X2 X4
- - H4 - H1 - -
Note:

Outline: 303B409CAP074

NEMA CLASS AA DRY TYPE TRANSFORMER

Energy Efficiency in accordance with CSA C802.2-18 and DOE 2016

X4
X2
X1
X3
H1
H4
X1
X2
X4
H1
X1
H4
X3
H4
X3
H4
X3
H4
X3
H4

2M00048RB

3M00048RB



TRANSFORMATEUR

by ABB



1M00048RB


No. Catalogue **9T33A2674** Type **QL**

75.0 KVA **60 HZ** **1 PH** **6.0 % IMP**


40 C AMB. **150 ÉLÉV. TEMP.** **220 CLASS D'ISOL.** **IS-12**

PRIMARY LINES ON H1-H4		SECONDARY LINES ON X1-X4	
VOLTS	CONNECT	VOLTS	CONNECT
216	H1-H3,H2-H4 7-8	432	7-8
230	5-6	460	6-7
240	3-4	470	5-6
250	1-2	480	4-5
		490	3-4
		500	2-3
			1-2

SECONDARY LINES ON X1-X2-X4	
VOLTS	CONNECT
120	X1-X3,X2-X4
240	X2-X3



ENSEMBLE DE PRISE D'ENROULEMENT



POIDS NET 510 LB
231.3 Kg
85629

NP1 1203202
INSPECTION & ESSAIS FINAUX
N934!

YX174



BOÎTIER TYPE 2(IP20) À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS. BOÎTIER TYPE 3R (IP22). À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES LORSQUE FOURNI AVEC ÉCRAN 9T18Y1071G06

VOIR INSTRUCTION 475A667AAP001 AVANT LA MANIPULATION, L'INSTALLATION OU L'OPÉRATION

ALUMINUM CONDUCTEUR PRIMAIRE: 10 KV BIL SECONDAIRE: 10 KV BIL

LAISSER UNE ESPACE DE 6 POUCES POUR ASSURER UNE VENTILATION ADÉQUATE. VÉRIFIER LES CONSIGNES DU CODE ÉLECTRIQUE CANADIEN OU AUTRES CODES.

TRANSFORMATEUR À SEC NEMA CLASSE AA

Conforme au rendement DOE 2016

ASSEMBLÉ AU MEXIQUE

X3 - X1 - X2 X4
- - H4 - H1 - -

Note:

Schéma: 303B409CAP074

Conforme au CSA C802.2-18

X4	-	-	-
X2	-	-	X4
X1	-	H1	-
X3	-	H4	-
X3	-	X1	-
X3	-	H4	-

2M00048RB

3M00048RB