



TRANSFORMATEUR

by ABB



1M000000


No. Catalogue

Type QL


9T33A2675

100.0 KVA 60 HZ 1 PH 5.8 % IMP
40 C AMB. 150 ÉLÉV. TEMP. 220 CLASS D'ISOL. IS-19C

PRIMARY LINES ON H1-H4		SECONDARY LINES ON X1-X4	
VOLTS	CONNECT	VOLTS	CONNECT
214	H1-H3, H2-H4	428	7-8
230	5-6	449	6-7
240	3-4	459	5-6
250	1-2	470	4-5
		480	3-4
		491	2-3
		501	1-2
		SECONDARY LINES ON X1-X2-X4	
		VOLTS	CONNECT
		120	X1-X3, X2-X4
		240	X2-X3
		120/240	X2-X3



ENSEMBLE DE PRISE D'ENROULEMENT



POIDS NET NOG
950 LB 091021
430.9 Kg INSPECTION &
90126 ESSAIS FINAUX

YX175 N137!



BOÎTIER TYPE 2(IP20) À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS. BOÎTIER TYPE 3R (IP22). À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES LORSQUE FOURNI AVEC ÉCRAN 9T18Y1071G06

VOIR INSTRUCTION 475A667AAP001 AVANT LA MANIPULATION, L'INSTALLATION OU L'OPÉRATION

ALUMINUM CONDUCTEUR PRIMAIRE: 10 KV BIL SECONDAIRE: 10 KV BIL

LAISSER UNE ESPACE DE 6 POUÇES POUR ASSURER UNE VENTILATION ADÉQUATE. VÉRIFIER LES CONSIGNES DU CODE ÉLECTRIQUE CANADIEN OU AUTRES CODES.

TRANSFORMATEUR À SEC NEMA CLASSE AA

Conforme au rendement DOE 2016

ASSEMBLÉ AU MEXIQUE


Note:

Schéma: 303B409CAP075

Conforme au CSA C802.2-18



2M000000



3M000000